Назначение: Проверка функционирования источников питания МП-15 (МП-15М) в режимах холостого хода и номинальной нагрузки в процессе эксплуатации и после ремонтов.

В состав входит:

- Пульт управления и индикации 1 шт.;
- Лабораторный регулируемый источник питания (0…100 В), выходной ток до 5 А 1 шт.
- Компьютер портативный персональный диагональ не менее 17" с ОС Windows 10, со специализированным программным обеспечением, манипулятор «мышь» 1 компл.;
- Программа обработки, отображения и хранения накопленных данных 1 компл.

В состав пульта управления и индикации входит:

- Устройство управления и защиты 1 шт.;
- Преобразователь напряжения для питания измерительных цифровых вольтметров 1 шт.;
- Встроенный цифровой вольтметр (0...20 В) 4 шт.
- Нагрузочные резисторы 1 компл.;
- жгуты для подключения МП-15 (МП-15М) 1 компл.

Габаритные размеры пульта управления и индикации входит:

- длина Не более 300 мм;
- ширина Не более 200 мм;
- высота Не более 150 мм.